

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás
Rendelési szám	2473940000
Típus	HDC IP68 HP 24B 1M63
GTIN (EAN)	4064675005094
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 16. 8:13:56 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 780 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 120 °C

Általános adatok

ENT házak	Igen	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower
Védelmi osztály	IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban)		

Verzió

BG	8	Belső menet	M 63
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél	Kábelbevezetés	menetes
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Méret	8
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Szín (RAL)	RAL 9005	Típus	Fedél
Tömítés	Szilikongumi		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
Anyag	Aceton		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Dízelolaj		
Vegyszerállóság	Instabil		
Anyag	Etilalkohol		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Sebességváltó-olaj		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Hidraulikaolaj		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Mosóbenzin		
Vegyszerállóság	Instabil		
Anyag	Izzadság		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Prémium benzin		

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Ellenálló

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok