

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | 2482160000 |
| Típus | APGTB 1.5 FT 2C/1 |
| GTIN (EAN) | 4050118494228 |
| Qty. | 50 Stück |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 33,5 mm | Mélység (coll) | 1,319 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 34,5 mm | Magasság | 55 mm |
| Magasság (coll) | 2,165 inch | Szélesség | 3,5 mm |
| Szélesség (coll) | 0,138 inch | Nettó tömeg | 3,9 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7940U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0046U |
| Max. feszültség (ATEX) | 500 V | Áram (ATEX) | 10.5 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 500 V |
| Áram (IECEX) | 10.5 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm ² |
| EN 60079-7 jelölés | Ex ec II C Gc | 2014/34/EU címke | II 3 G D |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögztési pontok száma szintenként | 2 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Nem | Sín | TS 35 |
| N funkció | Nem | PE működés | Nem |
| PEN funkció | Nem | | |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 13 A |
| C feszültség nagyság (CSA) | 300 V | C áram nagyság (CSA) | 13 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 600 V | D áram nagyság (CSA) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|-------|----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Felpattintható | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35 | Nyitott oldala | jobb |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögztés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató | Sín | | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Névleges áram | 17,5 A |
| Áram maximum vezetékknál | 17,5 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,83 mΩ | Névleges lökfeszültség | 6 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

PE névleges adatok

PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | Csatlakozás típusa 2 | Dugaszolható csatlakozás |
| Csatlakozási irány | felső | Csatlakozások száma | 2 |
| Csupaszolási hossz | | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| | 8 mm | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A1 |
| Kés mérete | 0,4 x 2,0 mm | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokcal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 1,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus) | 300 V | B áram nagyság (cURus) | 13 A |
| C feszültség nagyság (cURus) | 300 V | C áram nagyság (cURus) | 13 A |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | D áram nagyság (cURus) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 14 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 14 AWG | | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 szerint | Sín | TS 35 |
| Telepítési útmutató | Sín | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | ATEX Certificate Attestation of Conformity NTI APGTB 1.5 FT 2C/1 IECEX Certificate DNVGL certificate CCC Ex Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tender specification | Klippon® Connect 2482 160000 DE Klippon® Connect 2482 160000 EN |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks User Manual APGTB FT |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1.5 mm²

1.5
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2C 1.5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1552610000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118359701 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEP 2C 1.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1552600000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118359602 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEP 2C 1.5 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1052350000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118411980 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Feszültségmentesítők



A húzásmentesítő megvédi az érintkezőt a mechanikai hatásokkal szemben, valamint védi a csatlakozót a csatlakozási pont nemkívánatos kibocsátása ellen.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGSR 1.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1482730000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118493993 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APGSR 1.5 - 4P | Verzió |
| Rendelési szám | 1482740000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118494204 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APGSR 1.5 - 8P | Verzió |
| Rendelési szám | 1482750000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118494211 | |
| Qty. | 25 Stück | |


APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kódolóelemek



A kódoló tűk használatán keresztül az egyéni kódolási opciók biztosítják a hibamentes dugaszolható csatlakozást.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGCE | Verzió |
| Rendelési szám | 1514490000 | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Védőburkolatok



A dugóérintkező fedele védelmet nyújt a külső hatásokkal, pl. a porszennyeződéssel szemben.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGPC 1.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 4482530000 | Kapocsfedél, Wemid, narancssárga, Magasság: 16 mm, Szélesség: 3.3 mm, Mélység: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118494563 | |
| Qty. | 50 Stück | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használtnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 488970000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499216 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | SDS 0.4X2.0X60 | Verzió |
| Rendelési szám | 749260000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| Qty. | 1 Stück | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Retszelő elemek



A dugók biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatók az alapkapsokhoz, egy rögzítőelemen keresztül. A rögzítőelemmel elkerülhető a dugók alapkapsról való véletlen leválasztása, és maximális biztonságot nyújt.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGLE 1.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8482720000 | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118496253 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 8661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 8661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1.5 mm²

1.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985530000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985510000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985650000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 10:50:37 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985520000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985550000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985490000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 10:50:37 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985560000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985480000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985660000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985500000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985410000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1.5 mm²1.5
mm²

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | APG 1.5 L | Verzió |
| Rendelési szám | 482250000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494280 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 482430000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494495 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 1.5 MI GN | Verzió |
| Rendelési szám | 482300000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118494365 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 482370000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494433 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 1.5/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 482410000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494471 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 1.5/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 482420000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494488 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 1.5/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 482350000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494419 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 1.5 MI BL | Verzió |
| Rendelési szám | 482290000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118494327 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5 R GN | Verzió |
| Rendelési szám | 482330000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118494396 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 482400000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494464 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 10:50:37 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 1.5 FT 2C/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APG 1.5 R | Verzió |
| Rendelési szám | 4482310000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494372 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5 L GN | Verzió |
| Rendelési szám | 4482270000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118494303 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 4482340000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494402 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5 MI | Verzió |
| Rendelési szám | 4482280000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494310 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5 L BL | Verzió |
| Rendelési szám | 4482260000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118494297 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 1.5/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 4482390000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494457 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 1.5/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 4482360000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494426 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 1.5/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 4482380000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118494440 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 1.5 R BL | Verzió |
| Rendelési szám | 4482320000 | Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118494389 | |
| Qty. | 50 Stück | |