

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® Elevator és a szalagkábel kombinációja lehetővé teszi, hogy az egyes felvonóaknába különböző funkciókat integráljanak egyetlen megoldásként: biztonsági lánc, busz kommunikáció és teljesítményelosztás. Nincs szükség speciális eszközre a gyors és egyszerű beszereléshez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Wiring box for elevator shaft
Rendelési szám	2483990000
Típus	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Doboz

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	64,5 mm	Mélység (coll)	2,539 inch
Magasság	122 mm	Magasság (coll)	4,803 inch
Szélesség	96 mm	Szélesség (coll)	3,78 inch
Nettó tömeg	261,28 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	---------------	-------------------	---------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9,1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09
ECLASS 12.0	27-14-24-09	ECLASS 13.0	27-14-24-09

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A felvonóakna-vezetékezési doboz elérhető a Draka EHC által gyártott, tanúsítvánnyal rendelkező lapos vezetékekkel.
------------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések




User Documentation	Installation Instructions FieldPower® Elevator Shaft Wiring Box
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	6008370000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056330	
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.2X6.5X150	Verzió
Rendelési szám	6009010000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266869	
Qty.	1 Stück	

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	KSE 160	Verzió
Rendelési szám	6046410000	Oldalvágó
GTIN (EAN)	4032248357734	
Qty.	1 Stück	