

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kombinationen av FieldPower® Elevator och flatkabel gör det möjligt att integrera olika funktioner per schaktavsats i en och samma lösning: säkerhetskedja, busskommunikation och kraftfördelning. Inga specialverktyg krävs för en snabb och enkel installation.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledningsbox för hisschakt
Art.nr.	2483990000
Typ	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
Förp.	1 Stück
Förpackning	Box

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	64,5 mm	Byggdjup (tum)	2,539 inch
Höjd	122 mm	Bygghöjd (tum)	4,803 inch
Bredd	96 mm	Byggbredd (tum)	3,78 inch
Nettovikt	261,28 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-5 °C...50 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	---------------	-----------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09
ECLASS 12.0	27-14-24-09	ECLASS 13.0	27-14-24-09

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Hissaxelns kabeldragningsbox finns med typgodkänd plattkabel från Draka EHC.
--------------------	--

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar




Användardokumentation	Installation Instructions FieldPower® Elevator Shaft Wiring Box
Kataloger	Catalogues in PDF-format

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 1.2X6.5X150	Artikelbeteckning
Art.nr.	9009010000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266869	
Förp.	1 Stück	

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSE 160	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046410000	Sidavbitare
GTIN (EAN)	4032248357734	
Förp.	1 Stück	

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS 0.4X2.5X75	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008370000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056330	
Förp.	1 Stück	