

IE-FCML-MINIUSB-0.3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабель USB, USB A Mini, Сервисный интерфейс, USB A Mini, 0.3 m
Номер для заказа	2488200000
Тип	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Кол.	1 Шт.

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	0,3 м	Длина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	31 g		

РВ46 Общие технические данные

Вид защиты	IP64	Основной материал корпуса	РА
------------	------	---------------------------	----

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Основной материал корпуса	Штекер правый	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
РА		

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Штекер

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный	Штекер правый	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
--------------	--	---------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format