

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Příruba, PROFINET, Sada přírub
Objednací číslo	2493480000
Typ	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 1:35:07 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Délka	66 mm	Délka (v palcích)	2,598 inch
Čistá hmotnost	54 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	≥ 100
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Počet pólů	5	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²	Připojení 1	PushPull Power
Připojení 2	Kotevní svorka	Stupeň krytí	IP67
Stínění	nestíněné	Typ montáže	4 šrouby
Typ vzájemného blokování	Push Pull	Těsnicí materiál	NBR
Závažnost znečištění	2		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A	Provozní napětí	24 V
----------------------------------	------	-----------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-3-126	Č. osvědčení (UR)	E92202
---------------------	---	-------------------	--------

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen](#)
[Technical change to printing on PushPull Power contact inserts](#)Uživatelská dokumentace [Designation key / Type key](#)
[Manual](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-VAPP	Verze
Objednací číslo	6068930000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248823093	
Množství	10 ks	