

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tápcsatlakozó, Peremes aljzat, PROFINET, Peremes aljzat készlet
Rendelési szám	2493480000
Típus	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Qty.	1 Stück

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Hossz	66 mm	Hossz, inch	2,598 inch
Nettó tömeg	54 g		

Hőmérsékletetek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	--	------------------------	--------

Általános adatok

1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	Húzórugó
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Felszerelés típusa	4 csavar
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Pólusszám	5
Reteszelés típusa	Push Pull	Szennyezés súlyossága	2
Szín	Ezüstszürke	Tömítőanyag	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás	árnyékolatlan	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
User Documentation	Designation key / Type key Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-VAPP	Verzió
Rendelési szám	1068930000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248823093	
Qty.	10 Stück	