

**IE-BSS-VAPM-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Poweranslutning, Fläns, PROFINET, Flänsset
Art.nr.	<a href="#">2493480000</a>
Typ	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Förp.	1 Stück

## IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1,811 inch
Längd	66 mm	Bygglängd (tum)	2,598 inch
Nettovikt	54 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	Klämfjäder
Antal poler	5	Avskärmning	oskärmad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Låsningstyp	Push Pull
Material tätning	NBR	Monteringstyp	4 screws
Nedsmutsningsgrad	2	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

## Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202	Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
---------------------	--------	-----------------	--

## Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

## Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
-----------------	--

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

**IE-BSS-VAPM-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Meddelande om produktändring

[Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen](#)  
[Technical change to printing on PushPull Power contact inserts](#)

Användardokumentation

[Designation key / Type key](#)  
[Manual](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


## IE-BSS-VAPM-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

**IE-BSS-VAPM-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-VAPP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1068930000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248823093	
Förp.	10 Stück	