

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Výkonový konektor, Příruba zařízení, PROFINET
Objednací číslo	<a href="#">2493490000</a>
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Množství	1 ks

## IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Šířka	36,2 mm	Šířka (v palcích)	1,425 inch
Délka	14,2 mm	Délka (v palcích)	0,559 inch
Čistá hmotnost	23 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...80 °C
------------------	----------------

## Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný	Stupeň krytí	IP67
Stínění	nestíněné	Typ montáže	4 šrouby
Typ vzájemného blokování	Push Pull	Těsnicí materiál	NBR
Závažnost znečištění	2		

## Obecné standardy

Č. osvědčení (UR)	E92202
-------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (UR)

E92202

## Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Rozměrový výkres****Výřez instalace**