

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tápcsatlakozó, Készülékalkjzat, PROFINET
Rendelési szám	2493490000
Típus	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Qty.	1 Stück

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	36,2 mm	Szélesség (coll)	1,425 inch
Hossz	14,2 mm	Hossz, inch	0,559 inch
Nettó tömeg	23 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E92202
------------------------	--------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	500	Felszerelés típusa	4 csavar
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Reteszelés típusa	Push Pull
Szennyezés súlyossága	2	Szín	Ezüstsürke
Tömítőanyag	NBR	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás	árnyékolatlan		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás

