

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Łącznik mocy, Kotnierz urządzenia, PROFINET
Nr zam.	2493490000
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Ilość	1 Szt.

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	36,2 mm	Szerokość (cale)	1,425 inch
Długość	14,2 mm	Długość (cale)	0,559 inch
Masa netto	23 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Cykle wpinania	500
Ekranowanie	nieekranowane	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Rodzaj blokady	Push Pull	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	2	materiał uszczelki	NBR
rodzaj montażu	4 wkręty		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (UR)	E92202
---------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search	Witryna UL
-----------------------	------------

Nr certyfikatu (UR)	E92202
---------------------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Dane projektowe [CAD data – STEP](#)Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

