

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Poweranslutning, Apparatfläns, PROFINET
Art.nr.	2493490000
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Förp.	1 Stück

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Bredd	36,2 mm	Byggbredd (tum)	1,425 inch
Längd	14,2 mm	Bygglängd (tum)	0,559 inch
Nettovikt	23 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Avskärmning	oskärmad	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Låsningstyp	Push Pull
Material tätning	NBR	Monteringstyp	4 screws
Nedsmutsningsgrad	2	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500		

Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
-----------------------	--------------

Certifikat nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Teknikuppgifter Data [CAD data – STEP](#)Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)


IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Montageurtag

