

FAD BLK4 2XSL20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Frontadaptrarna för migrering är anslutna till den gamla PLC:n, och med hjälp av en ny förkonfektionerad kabel, till den nya. Vissa adaptrar har 2 kontaktdon för redundans.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2494590000
Typ	FAD BLK4 2XSL20
GTIN (EAN)	8430243373029
Förp.	1 Stück

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	24 mm	Byggdjup (tum)	0,945 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8,583 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2,126 inch
Nettovikt	237,908 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-----------------------	---------------------------------------------------

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	3 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	6 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	50 V AC / 71 V DC
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0,56 kV		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	348848c5-21ff-4d79-b541-7c34c4908172

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

