

## ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

**Vaše výhody s MultiMark**

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">2496780000</a>
Typ	ESG 6/17 MM GE VPE1000
GTIN (EAN)	4050118506488
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Čistá hmotnost	0,013 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Žlutá
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester
Počet na roli	1 000
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 1000 Značky na přístroje
Počet značek v balení	Počet značek na kombinaci 1 000 Forma napájení List se štítky
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ano
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	17 mm

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### ESG 6/17 MM GE VPE1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**ESG 6/17 MM GE VPE1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

**Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005080000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	

**ESG 6/17 MM GE VPE1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	<a href="#">6357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks