

ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Garanterad lång livslängd: ESG**

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning, 6 x 17 mm, vit
Art.nr.	2496790000
Typ	ESG 6/17 MM WS VPE1000
GTIN (EAN)	4050118506495
Förp.	1 000 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0,669 inch
Nettovikt	0,013 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
	Antal märkningar per kombination	1 000
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = 1000 Apparatmärkning	
Antal per rulle	1 000	
Bredd	17 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	vit	
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Halogener	Nej	
Limma	Akrylatlim	
Material	Polyester	
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	
Temperaturområde för användning max.	120 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	självhäftande, halogenfri	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	

ESG 6/17 MM WS VPE1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück