

**IE-FCI-PWB-IND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ D, Samice, IN
Objednací číslo	<a href="#">2500710000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Množství	1 ks

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	42 g
----------------	------

## Teploty

Provozní teplota	-5 °C...40 °C
------------------	---------------

## Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ D	Požární zatížení	770 kJ
Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka Power velká

## Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	250 V
Jmenovitý proud	5 A		

## Upnutelné vodiče

Délka odizolování	9 mm
-------------------	------

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, pevný

Typ připojení

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## IE-FCI-PWB-IND

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení



Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FCI-PWB-IND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**

**IE-FCI-PWB-IND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Adaptér na lištu pro konektorové vložky**

Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Objednávací číslo	<a href="#">6534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Množství	1 ks