

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, Type D, Aljzatos csatlakozó, IN
Rendelési szám	<a href="#">2500710000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 42 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

## Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type D
Fire load	770 kJ	Védelmi osztály	IP20

## Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	5 A		

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	max. 2,5 mm <sup>2</sup> min. 1,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Műszaki adatok****Letöltések**



Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FCI-PWB-IND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB
Rendelési szám	<a href="#">6534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Qty.	1 Stück