

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 41 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2503650000</a>                                     |
| Típus          | AAP11 6 LO OR  |
| GTIN (EAN)     | 4050118517538  |
| Qty.           | 20 Stück   |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |           |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| Mélység                   | 47 mm      | Mélység (coll) | 1,85 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 48 mm      | Magasság       | 85,5 mm   |
| Magasság (coll)           | 3,366 inch | Szélesség      | 8,1 mm    |
| Szélesség (coll)          | 0,319 inch | Nettó tömeg    | 15,385 g  |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |                                    |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV17ATEX8030U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR17.0015U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V             | Áram (ATEX)                         | 33 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V             |
| Áram (IECEX)                       | 33 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 6 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc     | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D          |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 1     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |       |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | B áram nagyság (CSA)               | 36 A  |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | C áram nagyság (CSA)               | 36 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG          |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |       |                 |                |
|---|-------|-----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal                             | Nem   | Felpattintható  | Nem            |
| Felszerelés típusa                                  | TS 35 | Nyitott oldala  | jobb           |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen  | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató                                 | Sín   |                 |                |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                         |                       |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V                 |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V             | Névleges áram           | 41 A                  |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ           | Névleges lökőfeszültség | 6 kV                  |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W            | Szennyezés súlyossága   | 3                     |
| Túlfeszültség kategória                      | III               |                         |                       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás

PUSH IN

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                                    |          |         |
|--|------------------------------------|----------|---------|
| Csatlakozás típusa   | PUSH IN                            |          |         |
| Csatlakozási irány   | felső                              |          |         |
| Csatlakozások száma  | 1                                  |          |         |
| Csupaszolási hossz   | 12 mm                              |          |         |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 1,5 mm²                            |          |         |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm²                            |          |         |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm²                            |          |         |
| Kés mérete   | 1,0 x 5,5 mm                       |          |         |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A5                                 |          |         |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm² |
|  |                                    | max.     | 1 mm²   |
|  | Tube length                        | névleges | 10 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1,5 mm² |
|  |                                    | max.     | 2,5 mm² |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm²   |
|  | Tube length                        | min.     | 12 mm   |
|  |                                    | max.     | 18 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 6 mm²   |
|  |                                    | max.     | 10 mm²  |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm   |
|  | max.                               | 18 mm    |         |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm² |
|  |                                    | max.     | 1 mm²   |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm   |
|  |                                    | max.     | 12 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1,5 mm² |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm   |
|  |                                    | max.     | 18 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2,5 mm² |
|  | Tube length                        | min.     | 12 mm   |
|  |                                    | max.     | 18 mm   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 4 mm²   |
|  |                                    | max.     | 6 mm²   |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm   |
|  |                                    | max.     | 18 mm   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 20:13:48 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                                    |          |                      |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Tube length for twin wire-end ferrule  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|  |                                    | max.     | 12 mm                |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|  |                                    | max.     | 18 mm                |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|  |                                    | max.     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
| max.   |                                    | 18 mm    |                      |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 8                              |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22                             |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  | B áram nagyság (cURus)                            | 36 A   |
| C feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  | C áram nagyság (cURus)                            | 36 A   |
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 8 AWG  |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 8 AWG  |   |        |

## Általános

|   |                       |   |       |
|---|-----------------------|---|-------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 szerint | Sín   | TS 35 |
| Telepítési útmutató                           | Sín                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22                |   |       |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693      |

## Letöltések



|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">DE PT0205 2017 1010 043 ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2 2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon® Connect 2503650000 EN</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2503650000 DE</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI AAP11</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">AAP Terminal Blocks for control voltage distribution</a><br><a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## AAP11 6 LO OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Digitális multiméterek



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióda vizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Verzió     |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |

## A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 6 MI-R                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991930000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376555              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | ATPG 10 MI-R               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991870000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376678              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | ATPG 4 MI-R                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991860000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376661              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | ATPG 1.5 MI-R              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991880000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376715              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992              |   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM BP WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8619760000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626322              |   |
| Qty.           | 15 000 Stück               |   |



## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 3                     | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">489100000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499315             |                                |
| Qty.           | 50 Stück                  |                                |

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 12/6 MM BP WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4619860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118626223              | fehér  |
| Qty.           | 4 500 Stück                |  |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## Tartozékok

## WS 8/8

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | WS-A 8/8 MM WS            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">448930000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462982             |  |
| Qty.           | 500 Stück                 |  |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/3.5 MM WS              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">86007140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391893               |  |
| Qty.           | 1 000 Stück                 |  |
| Típus          | WS 8/3.5 MM BP WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8619800000</a>  | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626285               |  |
| Qty.           | 11 000 Stück                |  |

6 mm<sup>2</sup>-től 1,5 mm<sup>2</sup>-ig

## Vezérlőfeszültség-elosztás

Egyedi AAP potenciáelosztó sorkapcsaink ideális megoldást kínálnak a túlfeszültség-védelemre és a központi vezérlőfeszültség elosztására. Új maxGUARD termékcsaládunk pedig a legkisebb helyen is integrált elektronikus terhelésfelügyelet mellett képes a potenciáelosztásra.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL BL         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8675360000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbész |
| GTIN (EAN)     | 4050118733594              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL RD         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8675340000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbész |
| GTIN (EAN)     | 4050118733570              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 20:13:48 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL BL/OR      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6675370000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék |
| GTIN (EAN)     | 4050118733587              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL OR         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6675350000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118733907              | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## Végbakok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6570250000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580266              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY DL      | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6570260000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580273              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 DL         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6570240000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580259              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## Tartozékok

## WS 12/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | WS-A 12/8 MM WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">448920000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462975             |   |
| Qty.           | 500 Stück                 |   |

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | DEK-A 5/8 MM WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">448860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462968             |   |
| Qty.           | 500 Stück                 |   |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MM WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 8007110000    | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391862 |   |
| Qty.           | 800 Stück     |   |

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MM BP WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 8619770000       | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626315    |   |
| Qty.           | 10 000 Stück     |   |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60 | Verzió  |
| Rendelési szám | 8749260000     | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537  |   |
| Qty.           | 1 Stück        |   |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM BP WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 619780000        | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626308    |   |
| Qty.           | 9 000 Stück      |   |

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 6007120000    | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104 |   |
| Qty.           | 600 Stück     |   |

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Típus          | AAM 6 YE FLASH | Verzió  |
| Rendelési szám | 635570000      | Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Osztás, mm (P): 8.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674514  |   |
| Qty.           | 40 Stück       |   |



## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/5 MM BP WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">619850000</a>  | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626230              |   |
| Qty.           | 5 500 Stück                |   |
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |   |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

6 mm<sup>2</sup>-től 1,5 mm<sup>2</sup>-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AAP11 1.5 LI BL/OR         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6522870000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék |
| GTIN (EAN)     | 4050118554908              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | AAP11 1.5 LI WT            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6683440000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A,     |
| GTIN (EAN)     | 4064675008316              | sötétbész, bézs   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 20:13:48 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AAP11 1.5 LI BL            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1988170000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118372922              | sötétbézs  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | AAP11 1.5 LI RD            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1988160000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118372939              | sötétbézs  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | AAP11 1.5 LI OR            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1503910000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118517583              | sötétbézs  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | AAP11 1.5 LI GN/OR         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1614100000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, zöld |
| GTIN (EAN)     | 4050118618013              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

1.5 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 20:13:48 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## Tartozékok

## WS 12/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/3.5 MM WS            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8007180000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392203              |   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/3.5 MM BP WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8619840000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626247              |   |
| Qty.           | 8 000 Stück                |   |

## Tartozékok

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | WS 8/6 MM BP WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">619820000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626261             |  |
| Qty.           | 6 000 Stück               |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |  |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |

## A sorozat



Az egységes vizsgálat és a tesztelágazások, a konzisztens keresztcsatlakozások, a hatékony jelölők, valamint az időtakarékos PUSH IN csatlakozástechnika különösen jövőbiztossá tette az A-sorozatot. Az innovatív kialakítás az egyértelműen körülhatárolt működési területekkel és a színes nyomógombokkal maximálisan biztonságos csatlakozást és karbantartást kínál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP AP11                   | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1988320000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118372854              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## Tartozékok

## DEK 5/7.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/7.5 MM WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">619920000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 7.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626162             |   |
| Qty.           | 500 Stück                 |   |



## AAP11 6 LO OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6.5 MM WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">619930000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626155             |   |
| Qty.           | 600 Stück                 |   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Tartozékok

## WS 8/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |  |
| Qty.           | 800 Stück                  |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MM BP WS            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8619810000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626278              |  |
| Qty.           | 8 000 Stück                |  |