

## IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, USB charger
Rendelési szám	<a href="#">2505070000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 54 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet 0 °C...45 °C

## Általános adatok

Betét típusa Insert Power large Védelmi osztály IP40

## USB charger

Töltőaljzatok	2x USB A	Bemenő áram	≤ 300 mA
Bemenő feszültség	100...240 V	Bemenő feszültség, max	240 V
Bemenő feszültség, min.	100 V	Kimenő áram	3 A
Kimenő feszültség	5 V	Kimenő feszültség	5 V DC
Kimenő feszültség típusa	DC	Frekvenciatartomány	50...60 Hz
Hatásfok	80%	Power consumption in standby mode	max. 0.1 W
Védettségi osztály	II	Szabványok	EN 60950-1, EN 62684

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		
Csupaszolási hossz	6 mm		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	

## Villamos tulajdonságok

Hatásfok 80%

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2 Diboron trioxide 1303-86-2  
SCIP b775a754-112e-4875-a385-5b9a9936ea27

## IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FCI-PWB-2USB-A-5V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**