

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505170000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118519549
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	170 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	8	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	12	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 16 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
----------------------------------	---	------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

16 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	494090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	494100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	494110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 13:58:33 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M6/-16	Verzió	
Rendelési szám	1494080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303636		
Qty.	100 Stück		

Típus	KQN-M5/-16	Verzió	
Rendelési szám	1494070000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303650		
Qty.	100 Stück		

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió	
Rendelési szám	1453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög	
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális	
Qty.	1 Stück	sajtolás	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-16	Verzió
Rendelési szám	1492790000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1492700000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qty.	50 Stück	

Típus	KQNG-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1492710000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/16 90	Verzió
Rendelési szám	1497090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497120000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-16	Verzió
Rendelési szám	1497140000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qty.	50 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M12/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497480000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M10/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497470000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M6/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497440000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M8/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497450000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-16	Verzió
Rendelési szám	1498630000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496880000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496850000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496870000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496890000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-16	Verzió
Rendelési szám	1492900000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1496980000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-16	Verzió
Rendelési szám	1496970000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	1497010000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	1497000000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1496990000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	1497960000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1497930000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1497940000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	1497950000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-16	Verzió
Rendelési szám	1497920000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/16	Verzió
Rendelési szám	1493040000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qty.	100 Stück	