

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505180000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Qty.	1 Stück

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	167 g		

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	10	Krimpelés keresztmetszete, alumínium	10
Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	12
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	25		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 25 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
----------------------------------	---	------------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495880000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M14/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495900000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495870000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495850000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495890000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496520000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496500000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496510000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496490000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495830000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M14/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496530000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

25 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498640000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M8/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494140000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494150000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M16/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493490000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M6/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494130000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M5/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494120000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M12/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494160000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-25 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496190000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-25 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496210000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-25 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496180000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-25 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496200000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qty.	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494730000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qty.	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497980000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M12/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498000000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497970000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497990000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M16/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498010000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497490000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497530000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M10/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497520000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497510000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493050000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



### Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

25 mm<sup>2</sup>

### Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492910000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

25 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492800000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qty.	50 Stück	