

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505190000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	140 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	12	Krimpelés keresztmetszete, alumínium	16+25
Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	35		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 35 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	2	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
---------------------------------	---	------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

35 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234-hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/35	Verzió
Rendelési szám	1493060000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-35 45	Verzió
Rendelési szám	1496230000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Qty.	50 Stück	
Típus	KWN-M6/-35 45	Verzió
Rendelési szám	1496220000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Qty.	50 Stück	
Típus	KWN-M10/-35 45	Verzió
Rendelési szám	1496240000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Qty.	50 Stück	
Típus	KWN-M12/-35 45	Verzió
Rendelési szám	1496250000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Qty.	50 Stück	

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-35	Verzió
Rendelési szám	1492810000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-35	Verzió
Rendelési szám	1492920000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Qty.	100 Stück	

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1495920000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1495910000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1495940000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M14/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1494640000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M16/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1494690000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1495930000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Qty.	100 Stück	

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M8/-35	Verzió
Rendelési szám	1494180000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M12/-35	Verzió
Rendelési szám	1493130000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M20/-35	Verzió
Rendelési szám	1493520000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-35	Verzió
Rendelési szám	1494190000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M6/-35	Verzió
Rendelési szám	1494170000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M16/-35	Verzió
Rendelési szám	1493140000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-35	Verzió
Rendelési szám	1496580000	kábelcsatlakozó, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-35	Verzió
Rendelési szám	1496550000	kábelcsatlakozó, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-35	Verzió
Rendelési szám	1496540000	kábelcsatlakozó, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-35	Verzió
Rendelési szám	1496570000	kábelcsatlakozó, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Qty.	100 Stück	

35 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-35	Verzió
Rendelési szám	1494740000	kábelcsatlakozó, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	4453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

35 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-35	Verzió
Rendelési szám	1498020000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M16/-35	Verzió
Rendelési szám	1498060000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M12/35	Verzió
Rendelési szám	1498050000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M10/-35	Verzió
Rendelési szám	1498040000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-35	Verzió
Rendelési szám	1498030000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Qty.	100 Stück	

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M8/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1497550000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M10/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1497570000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M6/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1497540000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M12/-35 90	Verzió
Rendelési szám	1497580000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-35 S	Verzió
Rendelési szám	1494790000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-35 S	Verzió
Rendelési szám	1494810000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Qty.	25 Stück	

35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-35	Verzió
Rendelési szám	1498650000	kábelsaru, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Qty.	100 Stück	