

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505210000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	136 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	16	Krimpelés keresztmetszete, alumínium	50
Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	70		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 70 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	2/0	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	1453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

70 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M12/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496330000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496310000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496320000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-70	Verzió
Rendelési szám	1498670000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/70	Verzió
Rendelési szám	1493080000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


Típus	KWN-M8/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496020000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M6/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496010000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496040000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496070000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M14/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1494660000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496050000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496030000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-70	Verzió
Rendelési szám	1492830000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1493210000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M6/-70	Verzió
Rendelési szám	1493190000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1493250000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1493220000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1493230000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qty.	50 Stück	

Típus	KQN-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1493240000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497650000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M8/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497640000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M12/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497660000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M16/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497680000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1498130000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1498140000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-70	Verzió
Rendelési szám	1498560000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1498150000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1498170000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1498160000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494860000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494880000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M6/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494850000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494870000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qty.	25 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-70	Verzió
Rendelési szám	1496640000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1496670000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-70	Verzió
Rendelési szám	1495770000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1496650000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1495580000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1495570000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1495590000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qty.	25 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-70	Verzió
Rendelési szám	1492940000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-70	Verzió
Rendelési szám	1494760000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Qty.	50 Stück	