

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505260000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	106 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	28	Krimpelés keresztmetszete, alumínium	185
Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	240		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 240 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	450	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M14/-240	Verzió
Rendelési szám	1498530000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	1498390000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	1498410000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	1498420000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M20/-240	Verzió
Rendelési szám	1498430000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qty.	20 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494620000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494630000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494610000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494590000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

240 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-240	Verzió
Rendelési szám	1497400000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	4453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

240 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M12/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495400000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qty.	15 Stück	
Típus	KWN-M16/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495410000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qty.	15 Stück	
Típus	KWN-M20/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495420000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qty.	15 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M14/-240	Verzió
Rendelési szám	1497270000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	1495490000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-240	Verzió
Rendelési szám	1495480000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	1495510000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	1495500000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-240	Verzió
Rendelési szám	1495520000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494350000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M16/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494370000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M10/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494340000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qty.	5 Stück	