

## ES EPG 60/HPG DIN 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505300000</a>
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 16
GTIN (EAN)	4050118519709
Qty.	1 Stück

## ES EPG 60/HPG DIN 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	150 g		

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	10 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	10
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	16 mm <sup>2</sup>	

## Érintkező leírása

Vezeték-kézelő, max. AWG	Érintkező típusa	DIN 46234 kábelcső, DIN 46341 Part 1 kábelcső, DIN 46230 kábelcső
6		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--