

ES EPG 60/HPG DIN 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Insats förslutningsverktyg, Indent-crimptång
Art.nr.	2505310000
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25
GTIN (EAN)	4050118519693
Förp.	1 Stück

ES EPG 60/HPG DIN 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	2 g		

Crimpinsatser

Crimpbredd	10 mm	Crimpbredd i mm	10
Koppar crimparea	25		

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Kabelsko enligt DIN 46234, Kabelsko enligt DIN 46341, del 1, Kabelsko enligt DIN 46230	Ledararea max. AWG	4
------------	--	--------------------	---

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång		
Kabelskoarea	nominell	25 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--