

ES EPG 60/HPG DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
Rendelési szám	2505340000
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 70
GTIN (EAN)	4050118519716
Qty.	1 Stück

ES EPG 60/HPG DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	153 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	12
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	70		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	70 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-kézelő, max. AWG	Érintkező típusa	DIN 46234 kábelcső, DIN 46341 Part 1 kábelcső, DIN 46230 kábelcső
2/0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--