

ES EPG 60/HPG DIN 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
Objednací číslo	2505360000
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120
GTIN (EAN)	4050118519747
Množství	1 ks

ES EPG 60/HPG DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1,654 inch
Čistá hmotnost	156 g		

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	16	Průřez měděného krimpovaného spoje	120
Šířka krimpování	16 mm		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	Type of contact	Kabelové oko DIN 46234, Kabelové oko DIN 46341 část 1, Kabelové oko DIN 46230
4/0		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení	
Průřez kabelového oka	jmen.	120 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--