


**A2C 1.5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Genomgångsradplint, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, svart |
| Art.nr.           | <a href="#">2508170000</a>  |
| Typ               | A2C 1.5 BK  |
| GTIN (EAN)        | 4050118525649   |
| Förp.             | 100 Stück   |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|                             |            |                |            |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup                        | 33,5 mm    | Byggdjup (tum) | 1,319 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 34 mm      | Höjd           | 55 mm      |
| Bygghöjd (tum)              | 2,165 inch | Bredd          | 3,5 mm     |
| Byggbredd (tum)             | 0,138 inch | Nettovikt      | 4,04 g     |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |                                 |        |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                       |                     |                        |                     |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U     | Certifikat nr. (IECEx) | IECExTUR16.0036U    |
| Max. spänning (ATEX)  | 550 V               | Ström (ATEX)           | 15 A                |
| Ledararea max. (ATEX) | 1,5 mm <sup>2</sup> | Max. spänning (IECEx)  | 550 V               |
| Ström (IECEx)         | 15 A                | Ledararea max. (IECEx) | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Märkning EN 60079-7   | Ex eb II C Gb       | Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D            |

## Allmänt

|                         |              |                          |               |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14       | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26        |
| Monteringsanvisning     | Montageskena | Normer                   | IEC 60947-7-1 |
| Skena                   | TS 35        |                          |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                          |      |                      |
|--|--------------------------|------|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                          | 1,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                          | 0,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Anslutningsområde, max.                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Anslutningsområde, min.                                    | 0,14 mm <sup>2</sup>     |      |                      |
| Anslutningsriktning  | övre                     |      |                      |
| Anslutningstyp   | PUSH IN                  |      |                      |
| Antal anslutningar   | 2                        |      |                      |
| Avisoleringslängd  | 8 mm                     |      |                      |
| Klingmått  | 0,4 x 2,0 mm             |      |                      |
| Ledararea, entrådig, max.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledararea, entrådig, min.                                  | 0,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.        | 1,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.        | 0,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.        | 1 mm <sup>2</sup>        |      |                      |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledararea, fintrådig, min.                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Ledardiameter, AWG, max                                    | AWG 14                   |      |                      |
| Ledardiameter, AWG, min.                                   | AWG 26                   |      |                      |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                             | 1,5 mm <sup>2</sup>      |      |                      |
| Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 | Ledarens anslutningsarea | min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|  |                          | max. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | Rörlängd                 | max. | 8 mm                 |
|  |                          | min. | 6 mm                 |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1

|                          |          |                      |
|--------------------------|----------|----------------------|
| Rörlängd                 | min.     | 5 mm                 |
| Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Rörlängd                 | nominell | 6 mm                 |
| Ledarens anslutningsarea | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                          | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Rörlängd                 | nominell | 10 mm                |
| Ledarens anslutningsarea | nominell | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

Tolkdorn enligt 60 947-1

A1

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

## Märkdata

|   |                     |                   |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea                                | 1,5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 500 V         |
| Märkspänning DC                         | 500 V               | Märkström         | 17,5 A        |
| Ström med max. ledare                   | 17,5 A              | Normer            | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ             | Märkstötspänning  | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0,56 W              | Nedsmuttningsgrad | 3             |
| Överspänningskategori                   | III                 |                   |               |

## Märkdata enligt CSA

|                        |                 |                        |        |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA)   | 200039-70089609 | Ledararea max. (CSA)   | 14 AWG |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG          | Spänning grupp B (CSA) | 300 V  |
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V           | Spänning grupp D (CSA) | 600 V  |
| Ström Gr B (CSA)       | 13 A            | Ström Gr C (CSA)       | 13 A   |
| Ström Gr D (CSA)       | 5 A             |                        |        |

## Märkdata enligt UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Certifikat nr (cURus)                   | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 14 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 14 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 26 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 300 V  |
| Spänning grupp C (cURus)                | 300 V  | Spänning grupp D (cURus)                | 600 V  |
| Ström Grupp D (cURus)                   | 5 A    | Ström grupp B (cURus)                   | 13 A   |
| Ström grupp C (cURus)                   | 13 A   |   |        |

## Materialdata

|                     |        |                                |       |
|---------------------|--------|--------------------------------|-------|
| Material            | Wemid  | Färgkod                        | svart |
| Färg manöverelement | orange | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |

## Systemparametrar

|                             |     |                            |       |
|-----------------------------|-----|----------------------------|-------|
| Ändplatta krävs             | Ja  | Antal potentialer          | 1     |
| Antal våningar              | 1   | Antal klämsäten per våning | 2     |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | Skena                      | TS 35 |
| N-Funktion                  | Nej | PE-Funktion                | Nej   |
| PEN-Funktion                | Nej |                            |       |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## ytterligare tekniska data

|               |              |                            |              |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Montagesätt   | ihakningsbar | Monteringsanvisning        | Montageskena |
| Monteringstyp | TS 35        | explosionstestat utförande | Ja           |
| med rastapp   | Nej          | rastbar                    | Nej          |
| Öppna sidor   | höger        |                            |              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| UL File Number Search   | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus)   | E60693       |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763      |

## Nedladdningar


|   |   |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">DE PT0101 2017 1010 007 ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Upphandlingsspecifikation                           | <a href="#">Klippon® Connect 2508 170000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2508 170000 EN</a>  |
| Användardokumentation                               | <a href="#">NTI_A2C 1.5.pdf</a><br><a href="#">NTI_ALO 6</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI_ALO16</a><br><a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>  |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

A2C 1.5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ritningar



## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1 600 Stück                |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 500 Stück                  |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmueller, gul   |
| Förp.      | 500 Stück                  |  |

## A-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | APP 1                      | Artikelbeteckning        |
| Art.nr.    | <a href="#">2488970000</a> | A-serien, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118499216              |                          |
| Förp.      | 50 Stück                   |                          |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MC SDR           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532              | Weidmueller, enligt kundönskan                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347              | Weidmueller, enligt kundönskan                             |
| Förp.      | 320 Stück                  |  |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.


- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2007760000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393262              | enligt kundönskan   |
| Förp.      | 192 Stück                  |   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2003760000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424454              | vit   |
| Förp.      | 960 Stück                  |   |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SDS 0.4X2.0X60             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2749260000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | 0.4 mm   |
| Förp.      | 1 Stück                    |  |

## A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991920000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2475310000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 2C 1.5 BL              | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1552610000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359701              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEP 2C 1.5                 | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1552600000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359602              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEP 2C 1.5 OR              | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2052350000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118411980              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## DEK 5/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MM WS            | Artikelbeteckning                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |  |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/9 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985660000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/6 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/10                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange                                       |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/6 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/50                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange                                       |
| Förp.      | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/6                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985510000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985500000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985410000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985650000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985490000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:39:27 CEST

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/50 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange                                       |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985520000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/9                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985560000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/9 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/3                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985480000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985530000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:39:27 CEST

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/3 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stuck                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stuck                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stuck                   |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/50 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 5 Stuck                    |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/3 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985550000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stuck                   |  |

## Digitala strömmättingar



Digitala strömmättingstänger och strömmättingstängtillsatser används för mätning av lik- och växelströmmar. Den avgörande fördelen med dessa instrument ligger i att mätningen kan utföras utan att strömmen bryts.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | ZUB MULTIMETER             | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter:       |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |                   |
| Förp.      | 1 Stuck                    |                   |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## WS 8/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 8/3.5 MM WS             | Artikelbeteckning                               |
| Art.nr.    | <a href="#">2007140000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |   |
| Förp.      | 1 000 Stück                |   |

## A-serien



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AAM 1.5 YE FLASH           | Artikelbeteckning                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2635520000</a> | Plintmärkning, 6.2 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 gul |
| GTIN (EAN) | 4050118674088              |   |
| Förp.      | 40 Stück                   |   |

## A2C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## A-serien



A  
Series

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ATPG 1.5 MI-R              | Artikelbeteckning                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1991880000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              | Artikelbeteckning                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1991890000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |