

КСМА-18-50-1А-1VА-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,
Подобно иллюстрации



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Первичный ток: 50 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 3, Трансформатор тока с разъемным сердечником |
| Номер для заказа | 2511690000 |
| Тип | КСМА-18-50-1А-1VА-3 HUT |
| GTIN (EAN) | 4050118527643 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Производитель | MBS AG |

Дата создания 10 мая 2024 г. 19:00:33 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-50-1А-1ВА-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 264 g |
|-------------|-------|

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...70 °C | Рабочая температура | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

Размеры проводов под напряжением

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Тип провода | Только изолированный провод | Провод круглого сечения | 18,5 мм |
| Место установки | Использование внутри помещений | | |

Технические характеристики

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------|
| Вид защиты | IP20 | Длина кабеля | 2,5 м |
| Класс изоляции | E | Номинальная частота | 50 Hz |
| Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$ | $1,2 \times I_{\text{ном.}}$ | | |

Электрические характеристики

| | | | |
|---------------|---------|----------------|------|
| Вторичный ток | 0...1 A | Класс точности | 3 |
| Нагрузка | 1 VA | Первичный ток | 50 A |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Пользовательская документация | Instruction sheet German |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

КСМА-18-50-1А-1VА-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

