

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 50 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator
Art.nr.	2511690000
Typ	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 9 maj 2024 07:29:19 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	264 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Elektriska attribut

Load	1 VA	Primärström	50 A
Sekundärström	0...1 A	noggrannhetsklass	3

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18,5 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Kabellängd	2,5 m
Nominell frekvens	50 Hz	Skyddsklass	IP20
Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	$1,2 \times I_{nom}$		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Instruction sheet German
Kataloger	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

