

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	USB 2.0
Art.nr.	<a href="#">2515020000</a>
Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Förp.	1 Stück

## WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	1 500 mm	Bygglängd (tum)	59,055 inch
Nettovikt	75 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-30 °C...60 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60
-----------------	----------------	-----------------	-------------

## Allmänna data

Vibrationstålighet	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
--------------------	--

## Anslutningsdata

Anslutningstyp	USB A
----------------	-------

## Systemdata

Gränssnitt	USB 2.0
------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--