

WCU 501 RS232 CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	universell, USB 2.0
Art.nr.	2515030000
Typ	WCU 501 RS232 CABLE
GTIN (EAN)	4050118528756
Förp.	1 Stück

WCU 501 RS232 CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	43 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-30 °C...60 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60
-----------------	----------------	-----------------	-------------

Allmänna data

Vibrationstålighet	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
--------------------	--

Anslutningsdata

Anslutningstyp	9-poligt SUB-D-uttag (hona)
----------------	-----------------------------

Systemdata

Gränssnitt	Seriell RS232
------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--