

THM MMP ROLLER MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	2518600000
Typ	THM MMP ROLLER MF
GTIN (EAN)	4050118531305
Množství	1 ks

THM MMP ROLLER MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Šířka	139 mm	Šířka (v palcích)	5,472 inch
Průměr	15 mm	Čistá hmotnost	74 g

Systémy značení

Aplikace/výrobce	MultiFit Phoenix
------------------	------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--