

THM MMP ROLLER MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | |
| Art.nr. | 2518600000 |
| Typ | THM MMP ROLLER MF |
| GTIN (EAN) | 4050118531305 |
| Förp. | 1 Stück |

THM MMP ROLLER MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 139 mm | Byggbredd (tum) | 5,472 inch |
| Diameter | 15 mm | Nettovikt | 74 g |

Märkningssystem

| | |
|-------------------------|------------------|
| Applikation/Tillverkare | MultiFit Phoenix |
|-------------------------|------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|