

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - , 60 x 13 mm, fekete
Rendelési szám	2518650000
Típus	SFX 11/60 MM SW
GTIN (EAN)	4050118530988
Qty.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,6 mm	Mélység (coll)	0,024 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Nettó tömeg	0,564 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Poliuretán	Címkevező mérete	44 x 10.5 mm
Halogén	Nem	Szám tekercsenként	1 000
Szélesség	13 mm	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Változat	halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Szövegmező magassága	10,5 mm
Szövegmező szélessége	44 mm	Vezeték külső átm.	7 -
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Verzió
Rendelési szám	2005040000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 Stück	

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück