

SFX 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kablarna och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 26 x 15 mm, röd
Art.nr.	2519090000
Typ	SFX 9/24 MM RT
GTIN (EAN)	4050118531244
Förp.	1 000 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

SFX 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,6 mm	Byggdjup (tum)	0,024 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1,024 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	0,238 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...90 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal per rulle	1 000	Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	röd
Halogener	Nej	Material	Polyuretan
Teckenfältets storlek	23.5 x 9 mm	Temperaturområde för användning	-40...90 °C
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Utförande	halogenfri		

Ledar- och kabelmärkning

Genomföring för buntband	Plan	Halogener	Nej
Ledarytterdiameter	7 -	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Lämpligt buntband	Plast	Textfältsbredd	9 mm
Textfältshöjd	23,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SFX 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SFX 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

SFX 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	