

**THM MMP ROLLER MF-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2519150000</a> |
| Typ        | THM MMP ROLLER MF-W        |
| GTIN (EAN) | 4050118531091              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**THM MMP ROLLER MF-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 139 mm | Szerokość (cale) | 5,472 inch |
| Średnica  | 15 mm  | Masa netto       | 76 g       |

**systemy opisywania**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Aplikacja / producent | MultiFit Wago |
|-----------------------|---------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|