

**KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon BDX (kompenzační prvky), Kompenzační prvek, M 20, 10 mm, IP66, Mosaz
Objednací číslo	<a href="#">2519520000</a>
Typ	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
Množství	1 ks

## KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Délka	22 mm	Délka (v palcích)	0,866 inch
Čistá hmotnost	62 g		

## Teploty

Provozní teplota	-60 °C...200 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	27 mm	Délka závitu	10 mm
Filtr	Bronzová vložka (90 % měď, 10 % cín)	Halogen	bez obsahu halogenů
Kabelové vývodky	M 20	Klasifikace hořlavosti UL 94	None
Materiál	Mosaz	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX
Poznámka: třída ochrany	- Ventilační prvek je třeba instalovat na spodní stranu skříně ve svislé poloze se závitem směrem vzhůru a co nejnižší k umožnění řádného odvodnění. - Dodávané instrukce instalace je třeba před montáží přečíst a přísně dodržovat. - Průtok vody byl testován na prázdné skříni naplněné vodou (bez vnitřních komponentů produkujících tlak nebo teplo). Průtok vody se může lišit v závislosti na provozních parametrech a podmínkách prostředí.		
Průměr hlavice	26,2 mm		0,25 l / 1 h
Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C	Rozsah provozní teploty, max.	200 °C
Standardy	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Silikon	Ano
Stupeň krytí	IP66	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP66	Stupeň krytí (UL)	Type 4
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e
Utahovací moment	5 Nm	Těsnění	Silikon
Utahovací moment pojistné matice, min.	5 Nm	Utahovací moment pojistné matice, max.	5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5 Nm
		Vnější závít	M 20

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF   Podmínky osvědčení	ATEX, IECEx, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone	Identifikace	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	CML 19ATEX3347X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (CSA)	E340660
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX CML 19.0105X		

**KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>