

## SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékhez, K- és L-kódolt
Rendelési szám	<a href="#">2522710000</a>
Típus	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag zsák

## SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	18,8 g
-------------	--------

## Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M12	Méret	17.5 mm
--------------------	-----	-------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--