

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

similar to the product

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó,

amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Primer áram: 32 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.2 VA, Tűrésosztály: 1, zárt áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2525150000</a>
Típus	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
GTIN (EAN)	4050118536515
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

## CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	19 mm	Mélység (coll)	0,748 inch
Magasság	46,5 mm	Magasság (coll)	1,831 inch
Szélesség	27,5 mm	Szélesség (coll)	1,083 inch
Nettó tömeg	64 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	7,6 mm
Installation location	Beltéri használat		

## Electrical attributes

Primer áram	32 A	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	0,2 VA	Tűrésosztály	1

## Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram			
$I_{termikus}$	$1,0 \times I_{rated}$		

## Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61010-1	Tűrésosztály	1
----------	---	--------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok



**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Mini áramváltó**

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó, amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú

megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CMA-CTM-7-SNAP-ON
-------	-------------------

Rendelési szám	<a href="#">8525160000</a>
----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118536522
------------	---------------

Qty.	1 Stück
------	---------