

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



similar to the product

Миниатюрный трансформатор тока серии CMA-CTM 7 является индуктивным трансформатором тока, спроектированным в соответствии с принципом трансформации для проводников первичной цепи круглого сечения.

Трансформаторы тока серии CMA-CTM 7 не требуют технического обслуживания и предназначены для измерения токов первичных обмоток от 32 до 64 А.

Эти токи преобразуются в номинальный ток до 1 А на стороне вторичной обмотки.

Со своими небольшими размерами он идеально подходит для 3-фазного автоматического выключателя с расстоянием между фазами 17,5 мм.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 32 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.2 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2525150000
Тип	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
GTIN (EAN)	4050118536515
Кол.	1 шт.
Производитель	MBS AG

СМА-СТМ-7-32-1А-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	19 мм	Глубина (дюймов)	0,748 inch
Высота	46,5 мм	Высота (в дюймах)	1,831 inch
Ширина	27,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,083 inch
Масса нетто	64 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	7,6 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Класс изоляции	E	Номинальная частота	50 Hz
Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,0 \times I_{\text{ном.}}$		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	1
Нагрузка	0,2 VA	Первичный ток	32 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61010-1
1		

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки



Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UL- certificate Declaration of Conformity UKCA Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Device description – Betriebsanleitung deutsch
Каталог	Catalogues in PDF-format

СМА-СТМ-7-32-1А-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Миниатюрный трансформатор тока



Миниатюрный трансформатор тока серии CMA-CTM 7 является индуктивным трансформатором тока, спроектированным в соответствии с принципом трансформации для проводников первичной цепи круглого сечения.

Трансформаторы тока серии CMA-CTM 7 не требуют технического обслуживания и предназначены для измерения токов первичных обмоток от 32 до 64 А.

Эти токи преобразуются в номинальный ток до 1 А на стороне вторичной обмотки.

Со своими небольшими размерами он идеально подходит для 3-фазного автоматического выключателя с расстоянием между фазами 17,5 мм.

Основные данные для заказа

Тип	CMA-CTM-7-SNAP-ON
Номер для заказа	2525160000
GTIN (EAN)	4050118536522
Кол.	1 шт.