

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

similar to the product

CMA-CTM 7 är en serie induktiva ministrömtransformatorer som är utformade enligt omvandlingsprincipen för cirkulära primärledar.

CMA-CTM 7-serien är underhållsfria strömomvandlare som är utformade för primärström på 32–64 A.

Detta omvandlas till en ström på upp till 1 A på sekundärsidan.

Med dess små mått passar den perfekt tillämpningar med en 3-fasig strömbrytare med en fasdelning på 17,5 mm.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 32 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 0.2 VA, noggrannhetsklass: 1, stängd strömomvandlare
Art.nr.	2525150000
Typ	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
GTIN (EAN)	4050118536515
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:31:58 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	19 mm	Byggdjup (tum)	0,748 inch
Höjd	46,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,831 inch
Bredd	27,5 mm	Byggbredd (tum)	1,083 inch
Nettovikt	64 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Elektriska attribut

Load	0,2 VA	Primärström	32 A
Sekundärström	0...1 A	noggrannhetsklass	1

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	7,6 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Nominell frekvens	50 Hz
Värme klassad varaktig ström $I_{Termisk}$	$1,0 \times I_{nom}$		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	UL-certificate Declaration of Conformity UKCA Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Device description – Betriebsanleitung deutsch
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Ministrömtransformator**

CMA-CTM 7 är en serie induktiva ministrömtransformatorer som är utformade enligt omvandlingsprincipen för cirkulära primärledar. CMA-CTM 7-serien är underhållsfria strömomvandlare som är utformade för primärström på 32–64 A. Detta omvandlas till en ström på upp till 1 A på sekundärsidan. Med dess små mått passar den perfekt tillämpningar med en 3-fasig strömbrytare med en fasdelning på 17,5 mm.

Allmänna beställningsdata

Typ	CMA-CTM-7-SNAP-ON
Art.nr.	2525160000
GTIN (EAN)	4050118536522
Förp.	1 Stück