

**H0,34/12S TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkyso- vá
Objednávací číslo	<a href="#">2525190000</a>
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Množství	500 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 10:56:41 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	0,048 g		

## Technické údaje

Verze	standard
-------	----------

## Kabelové koncovky

Délka odizolování	10 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
L1 v mm	12 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 22
Průřez vodiče	0,34 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--