


HS 4.2-12.7/12 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 4.2 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, Žlutá
Objednací číslo	2526160000
Typ	HS 4.2-12.7/12 MM Y
GTIN (EAN)	4050118537314
Množství	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

HS 4.2-12.7/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Výška	12,7 mm	Výška (v palcích)	0,5 inch
Šířka	20,9 mm	Šířka (v palcích)	0,823 inch
Čistá hmotnost	0,37 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Halogen	Ano	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	2 000	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Šířka	20,9 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez připojeného vodiče	6 - 35 mm ²	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²	Rychlost smršťování	3:1
Vnější prům. vodiče	4.2 - 12.7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	12,7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

HS 4.2-12.7/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HS 4.2-12.7/12 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

Inkoustové pásy

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	6448880000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	

HS 4.2-12.7/12 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks