

EL 38 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Verzió	THM, Készülékjelölők, 38 x , piros
Rendelési szám	2528290000
Típus	EL 38 MM RT 30M
GTIN (EAN)	4050118538885
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

EL 38 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1,496 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	328 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	1	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	halogénmentes, Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

EL 38 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



EL 38 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus RIBBON MM 76/360 SW

Verzió

Rendelési szám [8005080000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118389951

Qty. 1 Stück

EL 38 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück