

## H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2528570000</a>
Típus	H1,0/14S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539059
Qty.	4 000 Stück

## H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,105 g

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvelyek tekercsben, sárga
----------	----------	-----------------	---------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,5 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Vezeték-keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H1,0/14S GE BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**