

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Objednací číslo	2530800000
Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540925
Množství	1 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 12:58:16 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 50 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovitý proud	16 A	Kódování	L-coded
Materiál kontaktu	Cu	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované		

Obecné údaje

Délka kabelu	0,3 m	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	16 A
Kódování	L-coded	Materiál kontaktu	Cu
Montážní závit	M 16 x 1,5	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Průřez jádra	2,5 mm ²
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ montáže	Přední montáž
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E307231

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace