

SAID-M12BL-5-SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Verzió	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 16, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	2530820000
Típus	SAID-M12BL-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118540949
Qty.	60 Stück

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,517 g
-------------	---------

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Kódolás	L-coded	Pólusszám	5
Névleges feszültség	63 V	Névleges áram	16 A
Névleges áram	16 A	Védelmi osztály	IP67, teljesen felszerelve
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Ház fő anyaga	PA
Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Felerősítő menet	M 16	Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)
Dugaszolási ciklusok	500	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet

Általános információk

Pólusszám	5	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA	Csatlakozási menet	M12
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Védelmi osztály	IP67, teljesen felszerelve	Dugaszolási ciklusok	500

Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9,1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------


SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



NYÁK kivitel

