

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: |
| Rendelési szám | 2530840000 |
| Típus | SAIFG-M12B-L-F12-M16 |
| GTIN (EAN) | 4050118540963 |
| Qty. | 60 Stück |

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1,967 g

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Felszerelés típusa | Előlapi rögzítés | Házak | M12 aljzat |
| Kódolás | L-coded | Pólusszám | 5 |
| Szerelési magasság | 12 mm | Névleges feszültség | 63 V |
| Névleges áram | 16 A | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Érintkező felület | Arany a nikkel felett | Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
| Csatlakozási menet | M12 | Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Felerősítő menet | M 16 x 1.5 | Dugaszolási ciklusok | 500 |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet | | |

Általános információk

| | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Pólusszám | 5 | Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
| Csatlakozási menet | M12 | Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkező felület | Arany a nikkel felett | Felszerelés típusa | Előlapi rögzítés |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | 500 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

